

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 40/19mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251113 40/19
GTIN	4062406063184
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura zatika za opruge	259047 1
Funkcionalna širina L ₄	50 mm
ISO kod držača	PSSNR/L 4040S19
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SN.. 1906..
Duljina glave L ₁	45 mm
Veličina pločice	19 mm
Podložna pločica	259031 16
Vijak koljenaste poluge	259018 1
Garnitura opruga	259044 1
Veličina drške	40 mm
Koljenasta poluga	259015 1
Ukupna duljina L	250 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj

List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač