

bimos

**Okretna stolica, umjetna koža, s kotačićima****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965406
GTIN	4016849534763
Razred artikla	96B

**Opis****Izvedba:**

Plastično podnožje s 5 kotačića. Visina sjedala podesiva pomoću plinskih opruga otpuštanjem prstena. Površina sjedala od umjetne kože, u cnj boji, koja se može prati, sa svestranom zaštitom ruba.

Ø podnožje 640 mm.

Ø sjedalo 400 mm.

**Standard:****DIN 68877****Tehnički opis**

Materijal sjedala	Umjetna koža
Izvedba postolja	5-kračno podnožje
Izvedba kotačića	meki kotačići s teretnim kočnicama za teške podloge
Boja materijala sjedala	crna

Standard	DIN 68877
Izvedba križnog postolja	Set kotačića
Križno postolje Ø	640 mm
Materijal križnog postolja	Plastika
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Sjedalo Ø	400 mm
Vrsta podešavanja po visini	Aktiviranje prstena
Serijska	Base-Tec
Izvedba	s kotačićima
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	430 - 600 mm
Vrsta proizvoda	Radne stolice

---

## Pribor

Kotačići(1 set = 5 komada)	963187
----------------------------	--------