

bimos

Okretna stolica, umjetna koža, s klizačem i prstenom za noge**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965407
GTIN	4016849534657
Razred artikla	96B

Opis**Izvedba:**

Plastično podnožje s 5 kotačića. Visina sjedala podešiva pomoću plinskih opruga otpuštanjem prstena. Površina sjedala od umjetne kože, u crnoj boji, koja se može prati, sa svestranom zaštitom ruba.

Ø podnožje 680 mm, prsten za noge podešiv po visini.

Ø sjedalo 400 mm.

Standard:**DIN 68877**

Nosivost stolice: 120 kg

Područje podešavanja visine: 570 - 850 mm

Sjedalo Ø: 400 mm

Križno postolje Ø: 680 mm

Boja materijala sjedala: crno

Tehnički opis

Boja materijala sjedala	crno
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga

Materijal sjedala	Umjetna koža
Materijal križnog postolja	Plastika
Križno postolje Ø	680 mm
Izvedba postolja	Križasto postolje s 5 krakova
Standard	DIN 68877
Sjedalo Ø	400 mm
Izvedba križnog postolja	Klizač s nožnim prstenom
Vrsta podešavanja po visini	Prsten za otpuštanje
Serija	Base-Tec
Izvedba	visoka visina sjedenja
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	570 - 850 mm
Vrsta proizvoda	Radne stolice

Pribor

Klizno podnožje(1 set = 5 komada)	963188
-----------------------------------	--------