

bimos

Okretna radna stolica, drvo, s klizačem i prstenom za noge**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965332
GTIN	4016849295428
Razred artikla	96B

Opis**Izvedba:**

Sjedalo i naslon od višeslojno lijepljene Multiplex bukve, lakirani u prirodnoj boji, mogu se prati i otporni na mrlje.

Sjedalo (širina×dubina): 430×400 mm. Visina naslona: 340 mm.

Standard:**DIN 68877**

Nosivost stolice: 120 kg

Područje podešavanja visine: 570 - 840 mm

Širina sjedala: 430 mm

Dubina sjedala: 400 mm

Visina naslona: 340 mm

Tehnički opis

Materijal križnog postolja	Čelik
Visina naslona	340 mm
Materijal sjedala	Multiplex bukovine

Širina sjedala	430 mm
Križno postolje Ø	680 mm
Dubina sjedala	400 mm
Izvedba križnog postolja	Klizni mehanizam s nožnim prstenom
Izvedba postolja	5-kračni nožni križ
Standard	DIN 68877
Podešavanje nagiba sjedala	ne
Vrsta podešavanja po visini	Poluga s visinskim podešavanjem
Moguća prilagodba para naslona za ruke	ne
Seriya	Base-Tec
Izvedba	visoka visina sjedenja
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	570 - 840 mm
Vrsta proizvoda	Radna okretna stolica

Pribor

Klizno podnožje (1 set = 5 komada)

963188