


Garant GRIDLINE

**Ladica, 75 kg, 36×20G, Prednja visina ladice: 125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	930743 125
GTIN	4062406064143
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

**100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Profilna ručka od aluminija sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati.

Rupe za prihvat pregradnih letvica u rasteru od 25 mm (od visine fronte ladica 75 mm).

Nosivost 75 kg.

**Odgovara:**

Korpus ormara za alat 40×24G br. 930735.

**Dio isporuke:**

Pojedinačna ladica s jednim parom vodilica.

**Lakiranje:**

Korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

**Tehnički opis**

Težina	17 kg
Korisna visina	100 mm
Visina fronte	125 mm
Korisna površina ladice u G	36×20
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Korisna širina u G	36
Korisna dubina u G	20

Područje primjene	Ormar za alat
Korisna dubina	500 mm
Korisna širina	900 mm
sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica	ne
Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	36×20G
Vrsta proizvoda	Ladica

## Pribor

Završne kapice za ručke20 komada tip 10	951025 10
Set traka za označavanje10-dijelni korisna širina ladice u G 36	951030 36
PVC poklopac za set ručki10 komada korisna širina ladice u G 36	951032 36