

Garant GRIDLINE

Ladica, 75 kg, 20×24G, Prednja visina ladice: 125mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	931043 125
GTIN	4062406064297
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama. Profilna ručka od aluminija sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati.

Rupe za prihvat pregradnih letvica u rasteru od 25 mm (od visine prednje strane ladica od 75 mm).

Nosivost 75 kg.

Odgovara:

Korpus ormara za alat 24×28G br. 931035.

Dio isporuke:

Pojedinačna ladica s jednim parom vodilica.

Lakiranje:

Korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Tehnički opis

Visina fronte	125 mm
Korisna površina ladice u G	20×24
Težina	14 kg
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Korisna visina	100 mm
Korisna dubina u G	24

Korisna širina u G	20
Područje primjene	Ormar za alat
Korisna dubina	600 mm
Korisna širina	500 mm
sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica	ne
Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	20×24G
Vrsta proizvoda	Ladica

Pribor

Završne kapice za ručke 20 komada tip 10	951025 10
Set traka za označavanje 10-dijelni korisna širina ladice u G 20	951030 20
PVC poklopac za set ručki 10 komada korisna širina ladice u G 20	951032 20