


Garant GRIDLINE

Ladica, 200 kg, 26×24G, Prednja visina ladice: 100mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	931165 100
GTIN	4062406064907
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama. Profilna ručka od aluminija sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati.

Rupe za prihvat pregradnih letvica u rasteru od 25 mm (od visine fronte ladica 75 mm).

Nosivost 200 kg.

Odgovara:

Korpus ormara za alat 30×28G br. 931155.

Dio isporuke:

Pojedinačna ladica s jednim parom vodilica.

Lakiranje:

Korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Tehnički opis

Korisna visina	75 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	200 kg
Težina	15 kg
Visina fronte	100 mm
Korisna površina ladice u G	26×24
Korisna širina u G	26
Korisna dubina u G	24

Područje primjene	Ormar za alat
Korisna dubina	600 mm
Korisna širina	650 mm
sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica	ne
Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	26×24G
Vrsta proizvoda	Ladica

Pribor

PVC poklopac za set ručki 10 komada korisna širina ladice u G 26	951032 26
Set traka za označavanje 10-dijelni korisna širina ladice u G 26	951030 26
Završne kapice za ručke 20 komada tip 10	951025 10