

bimos

Radni stolac, PU pjena s kotačićima**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965420
GTIN	4016849432878
Razred artikla	96B

Opis**Izvedba:**

Aluminijsko **podnožje s 5 nogu (Ø 600 mm)**. S **plinskom oprugom**, kontinuirano podešavanje visine. Površina sjedala od SoftTouch PU-pjene s rebrastim profilom. **Mekano sjedalo s neklizajućom površinom**, rebrasti profil omogućava cirkulaciju zraka (ugodna klima).

Ergonomski naslon (visina 190mm) podržava ispravno držanje leđa. PU-pjena, mekana, udobna, može se prati.

Upotreba:

Idealna kombinacija stajanja i sjedenja. Za sjedeća i stajaća radna mjesta ili kombinaciju oba. Radna stolica, verzija s kotačićima za tvrde podove.

Standard:**DIN 68877****Tehnički opis**

Širina sjedala	340 mm
Izvedba kotačića	meki kotačići s teretnim kočnicama za teške podloge

s naslonom	da
Standard	DIN 68877
Križno postolje Ø	580 mm
Materijal križnog postolja	Poliran aluminij
Nosivost	120 kg
Boja materijala sjedala	crno
Izvedba postolja	Križasto postolje s 5 krakova
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Materijal sjedala	PU-pjena
Dubina sjedala	300 mm
Izvedba križnog postolja	Garnitura kotačića
Visina naslona	190 mm
Vrsta podešavanja po visini	Ručica za postavljanje visine
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	450 - 650 mm
Vrsta proizvoda	Pomagalo pri stajanju

Pribor

Kotačići(1 set = 5 komada)	963187
----------------------------	--------