

bimos

Radni stolac, PU pjena s klizačem i prstenom za noge**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965422
GTIN	4016849432892
Razred artikla	96B

Opis**Izvedba:**

Aluminijsko **podnožje s 5 nogu (Ø 600 mm)**. S **plinskom oprugom**, kontinuirano podešavanje visine. Površina sjedala od SoftTouch PU-pjene s rebrastim profilom. **Mekano sjedalo s neklizajućom površinom**, rebrasti profil omogućava cirkulaciju zraka (ugodna klima).

Ergonomski naslon (visina 190mm) podržava ispravno držanje leđa. PU-pjena, mekana, udobna, može se prati.

Upotreba:

Idealna kombinacija stajanja i sjedenja. Za sjedeća i stajaća radna mjesta ili kombinaciju oba. Radna stolica s klizalica – za radnu visinu od 720 – 1.000 mm.

Standard:**DIN 68877****Tehnički opis**

Širina sjedala	340 mm
Križno postolje Ø	580 mm
Visina naslona	190 mm

Materijal sjedala	PU-pjena
Izvedba postolja	Križasto postolje s 5 krakova
Izvedba križnog postolja	Klizač s nožnim prstenom
Dubina sjedala	300 mm
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Materijal križnog postolja	Poliran aluminij
Boja materijala sjedala	crno
s naslonom	da
Standard	DIN 68877
Podešavanje nagiba sjedala	ne
Vrsta podešavanja po visini	Ručica za postavljanje visine
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	510 - 780 mm
Vrsta proizvoda	Pomagalo pri stajanju

Pribor

Klizno podnožje(1 set = 5 komada)

963188