

Garant GRIDLINE

**Višenamjenski ormar s vratima i 3 ladice, 20×24G, visina u mm: 1000****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	932010 1000
GTIN	4062406066260
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

Višenamjenski ormar za alat u 24×28G, s ladicama 20×24G. Pretinac s vratima i međupolicom, podesivo u rasteru od 25 mm. Vrata s mogućnošću pojedinačnog zaključavanja uz pomoć pomične ručke s cilindričnom bravom.

S 3 ladice, s mogućnošću centralnog zaključavanja s cilindričnom bravom. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladica 75mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.

**Lakiranje:**

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

**Napomena:**

Kod dizanja i transporta ormara treba voditi računa o dostatnom fiksiranju ladica u korpus.

**Tehnički opis**

Korisna širina ladica	500 mm
Užljebljeni gumeni umetci s trostranim zaštitnim rubom	ne

Korisna dubina ladica	600 mm
širina	600 mm
Korisna dubina ladica u G	24
Graničnik	desno
Korisna površina za ladice	300 mm
Korisna površina ladice u G	20×24
Dubina	700 mm
Korisna visina	900 mm
Težina	89 kg
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Korisna širina ladica u G	20
Broj ladica	3
Visina	1000 mm
ComfortClose	ne
Visina vrata	600 mm
Debljina materijala	1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	80 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×24G
Vrsta proizvoda	Hidraulika – višenamjenski ormar

**Pribor**

Ladica,75 kg Prednja visina ladice 50 mm	931043 50
Polica tip 1	932025 1
Pomična ručka za GridLine tip HU12	914226 HU12
Ladica,75 kg Prednja visina ladice 100 mm	931043 100
Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
Ladica,75 kg Prednja visina ladice 150 mm	931043 150