

Garant
Kutna glodača glava 90°, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 12/1mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215800 12/1
GTIN	4045197702647
Razred artikla	210

Opis

Upotreba:

Univerzalna primjena u svim materijalima.

- Glodanje kutova i utora, kopiranje u jednom smjeru, cirkularno glodanje, bušaće cirkularno glodanje, obodno glodanje.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s **nastavkom br. 674252 vel. 8IP**.

- **Zamijenite stezne vijke izmjenjivih pločica nakon dulje upotrebe. Koristiti samo dobro podmazane (npr. s pastom za bakar).**

Tehnički opis

Ø reza D_c	12 mm
Duljina izboja L_1	28 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø drške D_s h6	16 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	80 mm
Broj oštrica Z	1
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	6,85 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	22 mm
Interpolacija Ø D_{min}	21 mm

Kut uranjanja α_{maks}	2,09 stupanj
$\varnothing D_3$	9 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219814
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP