

Garant

Držać za glodače glave, s rupama rashladnog kanala, PSC 63 A = 65, Ø trna d1: 16mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308547 16
GTIN	4045197703712
Razred artikla	31C

Opis**Izvedba:**

- S rupom za RFID/Baluff čip.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- Obrađene su funkcionalne površine unutrašnjeg obrisa uređaja PSC.

Upotreba:

Za stezanje nasadnih glodačkih glava sa središnjim provrtom i glodačkih glava s poprečnim utorom.

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodače glave.

Dodatni pribor:

Specijalni ključ br. 309840, pritezni vijak za glodaču glavu br. 309860.

Cijev za rashladno sredstvo i nasadni ključ br. 309885; 309893.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	65 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	16
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	16
Ø trna d ₁	16 mm

Vanjski Ø D	38 mm
Stezni Ø D ₁	16 mm
Prihvat	PSC 63 A = 65
Norma prihvata	ISO 26623-1
Provrt za rashladne kanale	zaključavanje moguće
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 6 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

Pribor

Specijalni ključ za trn Ø 16 mm	309840 16
---------------------------------	-----------