

Stolica, podesiva po visini mehanička



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	965630
GTIN	2050001780317
Razred artikla	96B

Opis

Izvedba:

Okvir od čeličnih cijevi; s protukliznim klizačima otpornim na ulje. Visina sjedala je podesiva pomoću ručice za zaključavanje. **Sjedalo od PU pjene.** Podesiv nagib sjedala u oba smjera, s automatskim vraćanjem u početni položaj.

Mehaničko podešavanje visine sjedala.

Standard:

DIN 68877

Lakiranje:

Svjetlosiva boja RAL 7035.

Nosivost stolice: 120 kg

Područje podešavanja visine: 600 - 850 mm

Širina sjedala: 320 mm

Dubina sjedala: 220 mm

Boja materijala sjedala: crna

Tehnički opis

Standard	DIN 68877
Dubina sjedala	220 mm

Izvedba postolja	Nožno postolje
Materijal sjedala	PU pjena
Materijal križnog postolja	Čelik
Širina sjedala	320 mm
Izvedba podešavanja po visini	mehanički
Boja materijala sjedala	crna
Podešavanje nagiba sjedala	da
Nosivost stolice	120 kg
Širina površine za stajanje	534 mm
Dubina površine za stajanje	425 mm
Područje podešavanja visine	600 - 850 mm
Vrsta proizvoda	Pomagalo pri stajanju

Pribor

Sjedalo za stolicu tip S	963901 S
--------------------------	----------