


Garant GRIDLINE

**Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratima širina 40G, 36×24G, visina fronte: 75mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	942573 75
GTIN	4062406067809
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Ladice za ugradnju u GridLine ormare **s krilnim vratima** te ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete.

Profilne ručke od aluminija sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati. Novi koncept ladice za optimalno opremanje pregradnim materijalom.

**Odgovara:**

Ormari br. 941001 – 941033; br. 942301 – 942323; br. 942701 – 942723, br. 942802 – 942824.

**Lakiranje:**

Korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

**Napomena:**

Vel. 30 i vel. 40 prikladne za ormare širine 60G i 80G jer imaju dva odjeljka.

Ladice nisu prikladne za ormare s kliznim vratima.

**Tehnički opis**

Korisna visina	50 mm
Težina	6 kg
Korisna širina u G	36
Korisna dubina u G	24
Korisna širina	900 mm
Korisna dubina	600 mm

Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	36×24G
Vrsta proizvoda	Ladica

## Pribor

Prostirka od rebraste gume za ladice dimenzija u G 36X24	951910 36X24
Prostirka za ladice dimenzija u G 36X24	951830 36X24
Set protukliznih prostirki za ladice 5-dijelni dimenzija u G 36X24	951885 36X24