

**Garant****APMT 060220 FR, HU7810, tip: ALU****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215626 ALU
GTIN	4045197707932
Razred artikla	21A

**Opis****Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,25 \times D$ .  $a_p = 3 \text{ mm}$ ,  $a_{p \text{ maks}} = 4 \text{ mm}$ .

Kutni radijus: 2 mm

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,1 mm

**Tehnički opis**

Tip	ALU
Posmak $f_z$ po zubu	0,1 mm
Kutni radijus	2 mm
Serijska	Softcut®
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APMT 060220 FR
Vrsta	HU7810
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Aluminij, plastični materijali	prikladno	600 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	500 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	400 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		