

Garant GRIDLINE

Shadowboard ormar s krilnim vratima s prozorčićem, visina: 2000/SBmm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	944163 2000/SB
GTIN	4062406073497
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljeni Shadowboard ormar u 40×20G.

Prihvata polica u rasteru od 25 mm. Mogu se zaključiti s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Uključuje 5 pocinčanih polica s lakiranim vodilicama.

Odgovara:

Shadowboard police br. 928220 vel. 115, 176, 250. Na vodilicama je moguće saviti graničnik za različite dubine Shadowboard polica.

Dio isporuke:

Ormar s policama.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035. Vrata signalno plave boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Broj polica	5
Visina	2000 mm

Dubina u G	20
Težina	105 kg
Širina u G	40
Dubina	500 mm
Korisna visina	1845 mm
Fronte za ormar	Krilna vrata s prozorom
širina	1000 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podšavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar u sustavu regala

Pribor

Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Dodatna polica za Shadowboard ormar Za širinu ormara u G 40	944195 40