

Garant**Par rukavica MASTER FIT, veličina rukavice: 10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094305 10
GTIN	4062406074869
Razred artikla	01H

Opis**Izvedba:**

Anatomske oblikovane višenamjenske rukavice s dvostrukom oblogom od nitrila i nitrilne pjene s poliuretanom na bazi vode. Posebno udoban potporni materijal s **tehnologijom pletenja finoće 18** od najlona za izvrstan osjećaj dodira. Prikladne za suho radno okruženje te masna, zaprljana i vlažna područja. Bez DMF-a.

Standard:

EN 388, EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Kategorija zaštite	Kategorija II
Veličina rukavice	10
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Serijski broj	MASTER FIT

Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
EN 388	4121X
Materijal nosača	Najlon
Prevlaka	Nitril/PU
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Svestranost
Područje primjene	Preciznost
Duljina	250 mm
Boja	plava / narančasta
Tehnologija pletenja	18G
Primjena	višekratno
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice