

**Garant****Par rukavica MASTER FIT, veličina rukavice: 11****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094306 11
GTIN	4062406074920
Razred artikla	01H

**Opis****Izvedba:**

Anatomske oblikovane višenamjenske rukavice s oblogom od nitrilne pjene. Udoban potporni materijal s tehnologijom pletenja finoće 15 od spandeksa i najlona za vrlo udoban osjećaj dodira. Prikladne za suho radno okruženje te malo masna i zaprljana područja. Bez DMF-a.

**Standard:**

EN 388, EN ISO 21420

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Kategorija zaštite	Kategorija II
Veličina rukavice	11
Serijski broj	MASTER FIT

Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
EN 388	4121X
Materijal nosača	Najlon / spandex
Prevlaka	Nitrilna pjena
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Svestranost
Područje primjene	Preciznost
Duljina	250 mm
Boja	plava / narančasta
Tehnologija pletenja	15G
Primjena	višekratno
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice