

Garant
eco-VARIO-LINE držač za tokarenje, desno, visina drške h: 16mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273870 16
GTIN	4045197702227
Razred artikla	21W

Opis
Odgovara:

eco izmjenjiva glava za ubodno tokarenje br. 273874.

Dio isporuke:

Uključuje montažne vijke.

Napomena:

Mogućnost prijenosa rashladnog sredstva isključivo sa sustavom GARANT eco br. 317900 – 319886.

$L = L_1 + L_3$ (eco izmjenjiva glava).

Unutarnje hlađenje: da

Funkcionalna širina L_4 : 21 mm

L_1 : 78 mm

L_2 : 24,5 mm

Vijak: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Tehnički opis

Visina drške h	16 mm
L_1	78 mm
Funkcionalna širina L_4	21 mm
L_2	24,5 mm
Vijak	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Seriya	Eco

Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Stezni držač

Pribor

Pritezni vijak	279910
Momentni odvijač sa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Pritezni vijak tip 9	279815 9