

**Garant**
**Držač za glodače glave s navojnom drškom cilindrični oblik, HSK-A 63, navoj M × duljina L1: M10X150**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	307042 M10X150
GTIN	4045197706942
Razred artikla	31A

**Opis**
**Izvedba:**

Cilindrična izvedba.

S otvorom za Balluff/RFID čip.

**Upotreba:**

Za prihvat glodačkih glava s navojnom drškom.

**Dodatni pribor:**

Produžetak br. 301358, reduksijski dio br. 301359, cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890.

**Napomena:**

Prihvati odn. produžeci od punog tvrdog metala za glodala s navojnim prihvatom br. 301374 – 301379 i br. 301361 – 301368.

**Tehnički opis**

L <sub>2</sub>	5 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Korisna duljina L <sub>1</sub>	150 mm
Navoj M	M10×150
Duljina izboja A-dimenzija	176 mm
Ø rupe D <sub>1</sub>	10,5 mm

Prihvat	HSK-A 63
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo