

Garant**Montažna stolica bez naslona, radionička stolica bez naslona s presvlakom od umjetne kože****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965655
GTIN	4045197703019
Razred artikla	91V

Opis**Izvedba:**

Lagana i stabilna montažna stolica bez naslona s velikim kotačićima Ø 100mm (četiri zakretna kotačića, od toga dva s kočnicom). S bočnim perforiranim stijenkama za prihvat pribora iz grupe 95 i prozirne kutije za pohranu iz grupe 96.
S praktičnim pretincem dimenzija 352×395 mm (š×d). Umetci od tvrde pjene najbolje pristaju u veličini 6×10G (2 komada).

Sjedalo s presvlakom od umjetne kože

Lakiranje:

Srebrna boja, **praškasto lakirano.**

Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9 mm

Visina: 480 mm

Širina: 450 mm

Dubina: 435 mm

Širina sjedala: 450 mm

Dubina sjedala: 500 mm

Nosivost: 150 kg

Tehnički opis

Visina	480 mm
Dubina sjedala	500 mm
s naslonom	ne
Duljina pretinca za odlaganje	352 mm
Ø kotača	100 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Težina	10,8 kg
Broj upravljačkih kotačića s kočnicom	2
Materijal sjedala	Umjetna koža
Dubina	435 mm
širina	450 mm
Nosivost	150 kg
Širina sjedala	450 mm
Širina pretinca za odlaganje	395 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Vrsta proizvoda	Montažni stolčić bez naslona