

Garant**OFMT 050405 TN, HU7815, Típus: ALU**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 213358 ALU |
| GTIN | 4045197707468 |
| Árucikk kategória | 21A |

Leírás

Kivitel:

Rendkívül stabil váltólapka a szabványos ISO-méreték szerint, precíziósan szinterezett és köszörült. A finom szemcsézetű anyagok nagy szívósságot és kopásállóságot biztosítanak.

Típus: ALU

Sarokrádiusz: 0,5 mm

Előtolás f_z / fog: 0,18 mm

Műszaki leírás

| | |
|----------------------|----------------|
| Előtolás f_z / fog | 0,18 mm |
| Típus | ALU |
| Sarokrádiusz | 0,5 mm |
| Cserék / élek száma | 8 |
| Váltólapka ISO kód | OFMT 050405 TN |
| Minőség | HU7815 |
| Szerszámanyag | HM |

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Alu műanyagok | alkalmas | 1350 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 1150 m/min | N |
| Alu > 10% Si | alkalmas | 700 m/min | N |
| CuZn | alkalmas | 690 m/min | N |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Nedvesen minimum | feltételesen alkalmas | | |
| Száraz | feltételesen alkalmas | | |