

Garant**Szorítópatronos befogó, extra karcsú, HSK-A 63 A = 160, Befogási tartomány: 2-6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	304974 2-6
GTIN	4045197708397
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- HSK-működő felületek megmunkálva.
- Szárak keményen felszabályozva.
- RFID / Balluff-Chip furattal.
- A szorítópatront egy szorítócsavar fogja be hátulról a befogón keresztül, felfogó anya nem szükséges!

Előny:

A rendkívül karcsú felépítés nehezen hozzáférhető alkatrészek megmunkálását is lehetővé teszi, pl. a szerszám- és formagyártásnál.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához DIN 6499 szerint.

Tartalom:

Inkluzív szorítócsavar és keresztmarkolatú kulcs.

Opcionális tartozék:

Dugókulcs 309890 sz., **GARANT szorítópatron 309563 sz.**

Műszaki leírás

Befogási tartomány	2 - 6 mm
Ø D ₁	9,6 mm
Ø D ₂	13 mm
A-méret kinyúlási hossz	160 mm

Külső Ø D	27 mm
Befogó	HSK-A 63 A = 160
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó