

Garant**CNMM 160612, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250458 HB7020
GTIN	4045197711267
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMM 160612 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SR

Fogásmélység a_p : 2 - 10 mmElőtolás f : 0,4 - 1,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 300 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 300 m/min
Forgácstörő	SR
Előtolás f	0,4 - 1,2 mm/ford,
Fogásmélység a_p	2 - 10 mm
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	1,2 mm

Minőség	HB7020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMM 160612
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz