

Garant**Marólapka Ø 32 mm, másolómaróhoz, Helix****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212695 ST1400
GTIN	4045197712592
Árucikk kategória	21A

Leírás**Kivitel:**

· Rádiusz-, körfutás- és cserepontosság: $\pm 0,015$ mm.

Részletes alkalmazási irányértékeket a 110020 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvben talál.

Felhasználás:

Teljes rádiuszú íves lapkák általános felhasználáshoz a sülyeszték- és formagyártás területén. Forgácsolással hosszú forgácsú anyagokhoz.

Műszaki leírás

Típus	ST1400
Szerszámanyag	HM
Típus	HB7520
Előtolás f_z acélban $< 1400 \text{ N/mm}^2$	0,35 mm
Cserék / élek száma	1
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

