

**HOLEX****ER szorítópatronos befogó, HSK-A 63 hosszú, ER szorítópatron mérethez: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	305397 40
GTIN	4045197712202
Árucikk kategória	32A

**Leírás****Kivitel:**

Balluffchip furattal.

- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **Felfúrt furat (beállító csavar nélkül).**
- **HSK-működő felületek megmunkálva.**

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 – Form A és B szerinti ER szorítópatronban való befogására.

**Tartalom:**

Inkluzív bevonattal ellátott nagy sebességű felfogó anya.

**Különleges tartozék:**

Hűtőfolyadék cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz. ER szorítópatronok 308881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309680 ill. 613300 sz.

Befogási tartomány: 3 - 26 mm

A-méret kinyúlási hossz: 120 mm

Külső Ø D: 63 mm

**Műszaki leírás**

ER szorítópatronhoz	40
Befogási tartomány	3 - 26 mm
A-méret kinyúlási hossz	120 mm
Külső Ø D	63 mm

Befogó	HSK-A 63 hosszú
Befogó szabvány	DIN 69882-6
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 20000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

## Tartozék

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	309040 14
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309434 9
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308992 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 23 mm	308990 23
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm	308992 20
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309434 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	309040 15
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309434 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	309040 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 26 mm	309040 26
ER szorítópatron készlet, 23 darabos, 4–26 mm	309320
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309434 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 20 mm	309040 20

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	309040 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 17 mm	309040 17
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308990 5
HiRunER szorítókulcs nyomatékkulcshoz Típus 40	309749 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 17 mm	308990 17
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309434 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308990 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308990 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	309040 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308990 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 21 mm	308990 21
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	309040 16
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309434 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 26 mm	308990 26
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 24 mm	308990 24
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	309040 4
HSK hűtőfolyadék-cső HSK 40	309880 40
ER felfogó anya High Speed ER-hez 40	309610 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	309040 13
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 18 mm	309040 18
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 18 mm	308990 18
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308992 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	309040 7
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308992 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 22 mm	308990 22
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 19 mm	308990 19
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	309040 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 22 mm	309040 22

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 19 mm	309040 19
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	308992 16
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 25 mm	308992 25
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 25 mm	309040 25
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308990 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308990 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 25 mm	308990 25
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 40	309680 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308990 13
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 21 mm	309040 21
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	308990 15
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 20 mm	308990 20
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm	308992 18
Dugókulcs HSK hűtőfolyadék csőhöz HSK 40	309890 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	309040 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	309040 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	308990 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	308990 16
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 22 mm	308992 22
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309434 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 23 mm	309040 23
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	308992 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 24 mm	309040 24
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308990 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308990 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308990 12
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308992 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	309040 11
ER szorítópatron készlet, 23 darabos, 4–26 mm	309028

