



## Marker L



### Rendelési adatok

Rendelés száma	358752
GTIN	4020772550226
Árucikk kategória	38D

### Leírás

#### Kivitel:

Alumínium ház Weldon szárral. Az előfeszítési erő fokozatmentesen beállítható. Írasmélység 0,1 – 0,3 mm.

#### Előny:

Tömöríti a felületet, így nem gyengíti vagy sérti meg az anyagot. A jelölési sebesség azonos a maximális előtolással. Nagy kopásállóságú, ezáltal a speciális tűk hosszú élettartamúak. Ideális íves felületek jelöléséhez. Esztergagépen használható. Nagy folyamatbiztonság. **Gyors tűcsere** lehetséges annak egyszerű kihúzásával. Akár 7 mm munkadarab egyenetlenség kompenzálható (kivittől függően).

#### Felhasználás:

A legkülönbözőbb anyagok, mint alumínium, titán, acél, bronz, vörösréz, sárgaréz, műanyagok stb. jelöléséhez. A kisméretű tűheggyel max. 57 HRC keménységű felületek feliratozása is lehetséges.

#### Figyelem:

A 358755; 358756 sz. jelölőtűt **külön** kell megrendelni.

### Műszaki leírás

Ø D	42 mm
L <sub>1</sub>	119 mm
L	108 mm
Szár Ø d	20 mm
Ø D <sub>1</sub>	3 mm

Típus	1560ML
Termék fajtája	Feliratozó szerszám