

**Garant****HiPer-Drill fej n7, HU7810, Ø D: 21mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 231630 21     |
| GTIN              | 4045197710376 |
| Árucikk kategória | 21M           |

**Leírás****Kivitel:**

Prizmás köszörülésű fúrófej a pontos pozicionálás és stabil elhelyezkedés érdekében. Körfutási pontosság összeszerelt állapotban  $\leq 20 \mu\text{m}$ . IT9 pontosságú furatokhoz.

**Figyelem:**

A forgácsolási adatok az  $5 \times D$  D alapszámra érvényesek.

A vezetőfurat kizárólag azonos típusú forgácsoló betéttel hozza létre.

**Műszaki leírás**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Ø D                              | 21 mm         |
| Alapelem méret                   | 21 mm         |
| Előtolás f rövid forgácsú aluban | 0,42 mm/ford, |
| Sorozat                          | HiPer-Drill   |
| Cserék / élek száma              | 1             |
| Csúcsszög                        | 135 fok       |

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Minőség          | HU7810                    |
| Szerszámanyag    | HM                        |
| Semi-Standard    | igen                      |
| Vágóélek száma Z | 2                         |
| Termék fajtája   | Forgácsoló betét fúráshoz |

### Felhasználói adatok

|                      | Felhasználás | $V_c$     | ISO kód |
|----------------------|--------------|-----------|---------|
| Alu műanyagok        | alkalmas     | 250 m/min | N       |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas     | 200 m/min | N       |
| Alu > 10% Si         | alkalmas     | 150 m/min | N       |
| CuZn                 | alkalmas     | 180 m/min | N       |
| Nedvesen maximum     | alkalmas     |           |         |