

**Garant****HiPer-Drill fej n7, HU7810, Ø D: 13,7 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	231630 13,7
GTIN	4045197710055
Árucikk kategória	21M

**Leírás****Kivitel:**

Prizmás köszörülésű fúrófej a pontos pozicionálás és stabil elhelyezkedés érdekében. Körfutási pontosság összeszerelt állapotban  $\leq 20 \mu\text{m}$ . IT9 pontosságú furatokhoz.

**Figyelem:**

A forgácsolási adatok az  $5 \times D$  D alapszámra érvényesek.

A vezetőfurat kizárólag azonos típusú forgácsoló betéttel hozza létre.

Csúcsszög: 135 fok

Szerszám Ø D: 13,5 mm

Előtolás f rövid forgácsú aluban: 0,29 mm/ford,

**Műszaki leírás**

Szerszám Ø D	13,5 mm
Ø D	13,7 mm
Előtolás f rövid forgácsú aluban	0,29 mm/ford,
Cserék / élek száma	1
Minőség	HU7810

Szerszámananyag	HM
Csúcsszög	135 fok
Vágóélek száma Z	2
Termék fajtája	Forgácsoló betét fúráshoz