

Garant**HiPer-Drill fej n7, HU7810, Ø D: 10,7 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	231630 10,7
GTIN	4045197709943
Árucikk kategória	21M

Leírás**Kivitel:**

Prizmás köszörülésű fúrófej a pontos pozicionálás és stabil elhelyezkedés érdekében. Körfutási pontosság összeszerelt állapotban $\leq 20 \mu\text{m}$. IT9 pontosságú furatokhoz.

Figyelem:

A forgácsolási adatok az $5 \times D$ D alapszerszámra érvényesek.

A vezetőfurat kizárólag azonos típusú forgácsoló betéttel hozza létre.

Csúcsszög: 135 fok

Szerszám Ø D: 10,5 mm

Előtolás f rövid forgácsú aluban: 0,25 mm/ford,

Műszaki leírás

Ø D	10,7 mm
Előtolás f rövid forgácsú aluban	0,25 mm/ford,
Szerszám Ø D	10,5 mm
Cserék / élek száma	1
Minőség	HU7810

Szerszámananyag	HM
Csúcsszög	135 fok
Vágóélek száma Z	2
Termék fajtája	Forgácsoló betét fúráshoz