

Garant**HiPer-Drill fej n7, HU7810, Ø D: 30,75 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	231630 30,75
GTIN	4045197710680
Árucikk kategória	21M

Leírás**Kivitel:**

Prizmás köszörülésű fúrófej a pontos pozicionálás és stabil elhelyezkedés érdekében. Körfutási pontosság összeszerelt állapotban $\leq 20 \mu\text{m}$. IT9 pontosságú furatokhoz.

Figyelem:

A forgácsolási adatok az $5 \times D$ D alapszámra érvényesek.

A vezetőfurat kizárólag azonos típusú forgácsoló betéttel hozza létre.

Csúcsszög: 135 fok

Szerszám Ø D: 30 mm

Előtolás f rövid forgácsú aluban: 0,5 mm/ford,

Műszaki leírás

Ø D	30,75 mm
Szerszám Ø D	30 mm
Előtolás f rövid forgácsú aluban	0,5 mm/ford,
Cserék / élek száma	1
Minőség	HU7810

Szerszámananyag	HM
Csúcsszög	135 fok
Vágóélek száma Z	2
Termék fajtája	Forgácsoló betét fúráshoz