



Elektronikus nyomatékkulcs vizsgáló készülék „TruCheck™”, Maximális nyomaték: 25 N·m



Rendelési adatok

Rendelés száma	654470 25
GTIN	5060207562607
Árucikk kategória	66D

Leírás

Kivitel:

- **Kompakt, kézre álló vizsgálókészülék.**
- **Csavaros rögzítés sík felületen (asztal, fal stb.).**
- **Mértékegységek: N·m.**

Nagyméretű, jól leolvasható LED-es kijelző.

Előny:

- **Egyszerű kezelés (hiba-minimalizálás).**
- **„Kalibrálási szaktudással” nem rendelkező felhasználók is használhatják.**
- **A kijelző nullázásához csak egy gomb megnyomása szükséges.**

Felhasználás:

Kattanó nyomatékkulcsok beállítása és ellenőrzése.

Pontosság:

±1%

Tartalom:

Stabil, műanyag kofferben.

Dirección de apriete: Apriete a la derecha y a la izquierda

Kiristyssuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen

Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche

Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás

Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario

Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen

Nyomaték mérési pontossága: ±1 %

Méréstartomány: 1 - 25 N·m

Kijelző készülék szélessége: 175 mm

Kijelző készülék magassága: 64 mm

Kijelző készülék mélysége: 72 mm

Súly: 2,6 kg

Négyszög-adapter: 1/4 coll

Műszaki leírás

Maximális nyomaték	25 N·m
Kijelző készülék magassága	64 mm
Súly	2,6 kg
Hatszög befogó	1/4 coll
Négyszög-adapter	1/4 coll
Négyszög-adapter	3/8 coll
Kijelző készülék mélysége	72 mm
Méréstartomány	1 - 25 N·m
Kijelző készülék szélessége	175 mm
Nyomaték mérési pontossága	±1 %
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Kalibrálás	O4

Szolgáltatások

Kalibrálás Nyomatékvizsgáló készülék / szenzor Maximális nyomaték 400/2 Nm	018860 400/2
Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940