

**Garant****Síkmaró 45° balos, furattal, Ø D / élek száma Z: 63/6mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	214205 63/6
GTIN	4045197717405
Árucikk kategória	210

## Leírás

### Figyelem:

A **211750 sz. 5,7 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 20IP** méretű pengével használja.

## Műszaki leírás

Maximális külső Ø D <sub>max</sub>	75 mm
Hozzávaló váltólapka	SE.. 1204..
Felfogó furat Ø	22 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	63 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	40 mm
Váltólapka csavar készlet	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Vágóélek száma Z	6
Szárkivitel	furattal

Beállítási szög κ	45 fok
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	MTC
Termék fajtája	Síkmaró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,7 Nm	211750 5,7
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219800
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP