

**PRYOR****Beütőszám készlet, 10 darabos Normál írás 0 – 9, Írásmagasság: 1 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	085405 1
GTIN	5022044005150
Árucikk kategória	08W

**Leírás****Kivitel:**

Szívós acélból, különösen precíz gépi metszéssel és mélységhatárolóval; pontosan központos. Kalibrált, edzett szár. Edzett ütőfej a nagyobb munkabiztonság érdekében. Műanyag dobozban.

**Nagy teljesítményű precíziós beütő**, vegyileg nikkelezett, hosszú élettartam.

**Normál írás**; tehát a beütött jel a munkadarabon közvetlenül olvasható.

**Felhasználás:**

**Max. 1200 N/mm<sup>2</sup> szilárdságú** anyagok jelöléséhez.

**Alkatrész:**

Külön beütőszámok a 085411 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085411 sz. 3/1 méret. Külön beütőbetűk a 085431 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085431 sz. 3/A méret.

**Figyelem:**

Külön rendelésre bármilyen jellegű további kézi- és gépi beütők szállíthatók, (pl. beütő céglogóval). Szállítás külön ajánlatkérés alapján.

**Műszaki leírás**

Írásmagasság	1 mm
--------------	------

Mélységhatároló	igen
Teljes hossz	63,5 mm
Szárvastagság	6,35
Termék fajtája	Kézi beütő bélyeg

---

## Tartozék

Beütő bélyeg tartó Típus GRIP	085475 GRIP
-------------------------------	-------------