

SWISS TOOLS

Furatkés szár, PSC, Szár Ø / Ø D – A méret: 40/32-110mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	320407 40/32-110
GTIN	2050001772770
Árucikk kategória	36D

Leírás**Kivitel:**

- **Hatékony esztergáló megmunkáláshoz.**
- **Balos és jobbos forgású megmunkáláshoz.**

Felhasználás:

Cserélhető fejek felfogásához.

Figyelem:

Hozzávaló cserélhető fejeket lásd a 264826 – 264827 cikkszámokon.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	110 mm
Szár Ø	40 mm
Ø D	32 mm
Befogó	PSC
Befogó szabvány	ISO 26623-1
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés szár