

Garant**POMX 10T5ZEER U, HB9640, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213190 UNI
GTIN	4045197714930
Árucikk kategória	21A

Leírás**Kivitel:**

Stabil lapka kivitel (vastagság = 5,9 mm).

Pozitív nagy előtolású geometria.

Síkvágóél hossza: 2 mm a nagyon jó felületminőség érdekében.

Különösen gazdaságos az 5 vágóél következtében.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p\max} = 2,2$ mm.

Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$: 4,8 mm

Műszaki leírás

Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$	4,8 mm
Típus	UNI
Cserék / élek száma	5
Váltólapka ISO kód	POMX 10T5ZEER U
Minőség	HB9640

Szerszámananyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	360 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	320 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	280 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	S
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Levegő	alkalmas		