

**Alaptest Hengeres szár, belső hűtéssel, 12xD, Típus: 25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232256 25
GTIN	4045197717818
Árucikk kategória	22G

**Leírás****Kivitel:**

Max. IT10 pontosságú furatokhoz.

Belső hűtéssel.

**Figyelem:**

Az f előtolási értékeket 10%-kal és a  $v_c$  értékeket 30%-kal csökkentse.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány  $D_c$ : 25 - 35 mm

Hasznos hossz  $L_1$ : 300 mm

Szár Ø  $D_s$ : 32 mm

Szárhossz  $L_s$ : 60 mm

Szorítócsavarok: 232990 TX15

**Műszaki leírás**

Hasznos hossz $L_1$	300 mm
Ø tartomány $D_c$	25 - 35 mm
Szorítócsavarok	232990 TX15
Szár Ø $D_s$	32 mm
Szárhossz $L_s$	60 mm
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	12xD
Szár	ISO 9766

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

## Tartozék

Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX15	232990 TX15
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600