

**Garant****POMX 10T5ZEER U, HB9540, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213193 UNI
GTIN	4045197714947
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Kivitel:**

Stabil lapka kivitel (vastagság = 5,9 mm).

Pozitív nagy előtolású geometria.

Síkvágóél hossza: 2 mm a nagyon jó felületminőség érdekében.

Különösen gazdaságos az 5 vágóél következtében.

Előnyös nehéz alkalmazásoknál (megszakított felületeknél) történő felhasználáshoz.

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p\max} = 2,2$  mm.

Programozási rádiusz ha  $a_{p\max}$ : 4,8 mm

**Műszaki leírás**

Típus	UNI
Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$	4,8 mm
Cserék / élek száma	5
Váltólapka ISO kód	POMX 10T5ZEER U
Minőség	HB9540

Szerszámananyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	360 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	310 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	260 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	130 m/min	M
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		