

SWISS TOOLS

**Furatkés szár, HSK-T, Szár Ø / Ø D – A méret: 40/40-120mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320102 40/40-120
GTIN	2050001772695
Árucikk kategória	36D

**Leírás****Kivitel:**

- **Hatékony esztergáló megmunkáláshoz.**
- **Balos és jobbos forgású megmunkáláshoz.**

**Felhasználás:**

Cserélhető fejek felfogásához.

**Figyelem:**

Hozzávaló cserélhető fejeket lásd a 264826 – 264827 cikkszámokon.

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	120 mm
Szár Ø	40 mm
Ø D	40 mm
Befogó	HSK-T
Befogó szabvány	ISO 12164-3
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés szár