



Váltólapkás fúró befogó Form E1, VDI 25, Furat d2 (H6): 16 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	319180 16
GTIN	4045197717559
Árucikk kategória	32V

Leírás

Felhasználás:

Váltólapkás fúróval történő fúráshoz hűtőfolyadék hozzávetéssel.

Szabvány:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Alak: E

VDI szár színjelölése: VDI 25

Külső Ø d₃: 36 mm

l_{1 -0,2}: 67 mm

l₂: 54 mm

Műszaki leírás

Furat d ₂ (H6)	16 mm
l _{1 -0,2}	67 mm
Külső Ø d ₃	36 mm
l ₂	54 mm
Alak	E
VDI méret	VDI 25
d ₆	58 mm
VDI szár színjelölése	VDI 25

Termék fajtája

VDI szerszámbefogó