

**HOLEX****Szárnyas ajtós szekrény lemezes szárnyas ajtóval, Magasság: 1950mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	949521 1950
GTIN	4062406082031
Árucikk kategória	92S

**Leírás****Kivitel:**

Megerősített ajtók. DOM forgó fogantyú **hengerezárral**. A polclapok 15 mm-es osztásban állíthatók.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**, egyedi színben nem szállítható.

**Figyelem:**

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Szélesség	930 mm
Szekrény előlap	Tömör lemez szárnyas ajtó
Magasság	1950 mm
Hasznos magasság	1857 mm
Polclapok száma	4

Súly	63 kg
Mélység	400 mm
Anyagvastagság	0,8 mm
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen)	70 kg
Szekrényház belső teherbírása	450 kg
Ajtónyitás szöge	125 fok
Magasságállítás osztása	15 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Termék fajtája	Irattartó szekrény

## Tartozék

Polclap készlet szárnyas ajtós szekrényekhez 20 darabos	959011
Plusz polclap Típus 935	949524 935