

HOLEX

Öltözőszekrény ferde tetővel az utcai és a munkaruházat szétválasztásához lábazattal és biztonsági forgóretesz zárral, Rekeszek száma: 2



Rendelési adatok

Rendelés száma

949712 2

GTIN

Árucikk kategória

92S

Leírás

Kivitel:

Öltözőszekrény extra széles, osztott rekesszel az utcai és a munkaruházat szétválasztásához. Az egy részen belüli közfal az utcai és a munkaruházat higiénikus szétválasztására szolgál. A két, egymás felé csukódó szárnyas ajtó egy zárral központilag zárható. Az öltözőszekrény kivitele a 949620 sz. alatt leírtak szerint.

Forgóretesz zárral, 40-es méretig lakattal zárható (külön rendelésre).

Szabvány:**DIN 4547****Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**. Egyedi színben nem elérhető.

Figyelem:

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Polclap szélessége

220 mm

Magasság elől	1800 mm
Magasság hátul	2000 mm
Rekeszenkénti hasznos szélesség	2 × 240 mm
Rekeszenkénti hasznos mélység	465 mm
Ruhás rekeszenkénti hasznos magasság	1260 mm
Szélesség	610 mm
Mélység	500 mm
Súly	49 kg
Polclap mélysége	465 mm
Ferde tetős kalaptartónkénti hasznos mélység	360 - 530 mm
Anyagvastagság	0,8 mm
Ajtónyitás szöge	110 fok
Szín kiválasztása	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Termék fajtája	Öltözőszekrény

Tartozék

Kiegészítő cipősrekesz Rekesz szélessége 300 mm	949760 300
Vállfák Darab 1	949775 1
Vállfák Darab 10	949775 10
Precíziós hengerzár magas kengyellelegyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085875 40
Cipőtartó, műanyag Típus 1	949761 1
Tükör Típus 1	949770 1