

Garant

Kúpsülylesztő készlet 150150 sz. kazettával 90°, bevonat nélkül, Sülylesztők száma: 17

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	150310 17
GTIN	4062406081355
Árucikk kategória	11M

Leírás**Kivitel:**

Kúpsülylesztő készletek **kazettában**. Szereléshez és műhelyben praktikus. Precíziós kúpsülylesztő, mely a DIN335-C-nél szűkebb gyártási tűrésekkel készül.

Felhasználás:

Precíziós kúpsülylesztő kúpos sülylesztések rezgésmentes elkészítésére.

Tartalma:

1-1 db sülylesztő: 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25 méret

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Sülylesztők száma	17
Bevonat	bevonat nélkül
Kúpsülylesztő csúcsszög	90 fok
Szerszámanyag	HSS

Szabvány	DIN 335 C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	33 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	27 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	27 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

Tartozék

Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 11,5 mm	150150 11,5
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 8 mm	150150 8
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 20,5 mm	150150 20,5
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 10 mm	150150 10
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 4,3 mm	150150 4,3
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 25 mm	150150 25
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 16,5 mm	150150 16,5
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 7 mm	150150 7
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 15 mm	150150 15
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 5 mm	150150 5
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 23 mm	150150 23
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 19 mm	150150 19

Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 6 mm	150150 6
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 10,4 mm	150150 10,4
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 12,4 mm	150150 12,4
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 6,3 mm	150150 6,3
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 8,3 mm	150150 8,3