



T-hajtósár, 3/8 col, Teljes hossz: 165mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	635700 165
GTIN	4018754012701
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Eltolható csúszófejjel.

Szabvány:**DIN 3122-A 10**

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkant nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkell bevonatra krómozott.

Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Figyelem:

FIGYELEM!

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 635729

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Teljes hossz	165 mm
Termék fajtája	Dugókulcs