



Kardáncsukló, 1/4 col, Típus: 1/4



Rendelési adatok

Rendelés száma	633500 1/4
GTIN	4018754012237
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás DIN 3120-A 6,3 szerinti optimális külső négyszögeket biztosítanak rugós golyóval, belső négyszög DIN 3120-C 10 szerint.

A sülyesztett belső négyszögek, a süveg alakú külső négyszögek és a négy reteszelő vályú következtében a hajtó- és összekötő elemek „vakon” összedugaszolhatóak.

Szabvány:

DIN 3123-C 6,3

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Alkalmazható :

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Csatlakozó négyszög: 1/4 coll

Teljes hossz: 37 mm

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Teljes hossz	37 mm
QuickRelease-zel	nem
Termék fajtája	Toldósár

Tartozék

Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 13 darabos, collméretek	630561
Dugókulcs készlet Torx® csavarokhoz, 1/4 col négyszög 21 darabos	630761
Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 22 darabos Típus 6	630266 6
Dugókulcs készlet 1/4; 1/2 col négyszög 38 darabos Típus 6	630016 6
Dugókulcs készlet 1/4; 1/2 col négyszög 63 darabos	630021
Dugókulcs készlet, 1/4; 3/8 col négyszög 48 darabos	630006
Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 13 darabos Típus 6	630066 6
Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 19 darabos Típus 6	630166 6
Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 33 darabos, metrikus / collos	630661
Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 36 darabos Típus 6	630861 6