

Garant**POMX 10T5ZEER M, HB9525, Típus: ST900****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213169 ST900
GTIN	4045197714183
Árucikk kategória	21A

Leírás**Kivitel:**

Stabil lapka kivitel (vastagság = 5,9 mm).

Pozitív nagy előtolású geometria.

Síkvágóél hossza: 2 mm a nagyon jó felületminőség érdekében.

Különösen gazdaságos az 5 vágóél következtében.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p,max} = 2,2$ mm.

Programozási rádiusz ha $a_{p,max}$: 4,8 mm

Előtolás f_z / fog: 1,1 mm

Műszaki leírás

Programozási rádiusz ha $a_{p,max}$	4,8 mm
Típus	ST900
Előtolás f_z / fog	1,1 mm
Cserék / élek száma	5
Váltólapka ISO kód	POMX 10T5ZEER M

Minőség	HB9525
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	420 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	400 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	380 m/min	P
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		