

Garant**POMX 10T5ZEER M, HB9540, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213172 ST1400
GTIN	4045197714190
Árucikk kategória	21A

Leírás**Kivitel:**

Stabil lapka kivitel (vastagság = 5,9 mm).

Pozitív nagy előtolású geometria.

Síkvágóél hossza: 2 mm a nagyon jó felületminőség érdekében.

Különösen gazdaságos az 5 vágóél következtében.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p,max} = 2,2$ mm.

Programozási rádiusz ha $a_{p,max}$: 4,8 mm

Előtolás f_z / fog: 1 mm

Műszaki leírás

Típus	INOX
Programozási rádiusz ha $a_{p,max}$	4,8 mm
Előtolás f_z / fog	1 mm
Cserék / élek száma	5

Váltólapka ISO kód	POMX 10T5ZEER M
Minőség	HB9540
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	360 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	310 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	260 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	M
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		