

Garant**HiPer-Drill fej m7, HB7725, Ø D: 9,5 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	231660 9,5
GTIN	4045197714251
Árucikk kategória	21M

Leírás**Kivitel:**

Prizmás köszörülésű fúrófej a pontos pozicionálás és stabil elhelyezkedés érdekében. Körfutási pontosság összeszerelt állapotban $\leq 20 \mu\text{m}$. IT9 pontosságú furatokhoz.

Figyelem:

A forgácsolási adatok az $5 \times D$ D alapszámra érvényesek.

A vezetőfurat kizárólag azonos típusú forgácsoló betéttel hozza létre.

Csúcsszög: 135 fok

Szerszám Ø D: 9,5 mm

Előtolás f GG(G)-ben: 0,21 mm/ford,

Műszaki leírás

Ø D	9,5 mm
Előtolás f GG(G)-ben	0,21 mm/ford,
Szerszám Ø D	9,5 mm
Cserék / élek száma	1
Minőség	HB7725

Szerszámananyag	HM
Csúcsszög	135 fok
Vágóélek száma Z	2
Termék fajtája	Forgácsoló betét fúráshoz