

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 16G házzal, magasság 850 mm, sötét Eluplan munkalap, 12x20G, Munkalap hossza: 1500/7mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	922127 1500/7
GTIN	4062406083793
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítővel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerezítővel. A 16G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Tartalom:

1 x lábrész, 1 x pár sarokmerezítő, ház fiókokkal, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Magasság	850 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20

Munkalap mélysége	750 mm
Súly	123 kg
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Munkalap hossza	1500 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	800 kg
Sorozat	vario
Munkalap vastagsága	50 mm
Fiókház mélysége	650 mm
Fiókház magassága	800 mm
Fiókok száma	7
Fiók hasznos szélessége G-ben	12
Fiókház hasznos magassága	700 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiók hasznos szélessége	300 mm
Fiókház szélessége	400 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	12×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927500 75
fiók Fiók előlap magasság 200 mm	927500 200
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927500 100
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 800/7	927300 800/7
Lábrész Magasság 800 mm	927000 800
Sarokmerevítő Típus 1	927122 1
MunkalapSötétszürke műanyag bevonattal (Eluplan) Munkalap hossza 1500 mm	926241 1500