

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 24G házzal, magasság 850 mm, bükk-multiplex munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 1000/3mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	922624 1000/3
GTIN	4062406084431
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítővel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerezítővel. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 50, 75, 100

Tartalom:

2 × lábrész, 1 × pár sarokmerezítő, ház fiókokkal, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Fiókok száma	3
Fiókház magassága	300 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Sorozat	vario
Munkalap mélysége	750 mm
Munkalap hossza	1000 mm
Fiókház mélysége	650 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Fiókház hasznos magassága	225 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Magasság	850 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiókház szélessége	600 mm
Súly	105 kg
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927800 100
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Fiók Fiók előlap magasság 50 mm	927800 50
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Lábrész Magasság 800 mm	927000 800
Sarokmervítő Típus 1	927122 1
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/3	927600 300/3
Munkalap vastagsága 50 mmBükk-multiplexből Munkalap hossza 1000 mm	926081 1000